


高精度电动平移台-选型表

产品名称 Name	产品型号 Model	图片 Picture	行程(mm) Travel Range	最小步进量(μm) Min. Incremental Motion	双向重复 定位精度(μm) Bi-Direction Repeatability	最大速度 (mm/s) Max. Speed	分辨率 (μm) Resolution	负载(Kg) Load Capacity	外形尺寸 (mm) Dimensions	页码 Page
高性能 通用平台	FMS115Z-50		50	0.3	±1	200	0.1	20	260X115X50	17
高性能 通用平台	FMS115Z-100		100	0.3	±1	200	0.1	10	260X115X50	17
高性能 通用平台	FMS115Z-150		150	0.3	±1	200	0.1	20	360X115X50	17
高性能 通用平台	FMS115Z-200		200	0.3	±1	200	0.1	10	360X115X50	17
超高性能 平移台	FMS165Z-150H		150	0.1	±0.3	500	0.02	40	424X165X85	21
超高性能 平移台	FMS165Z-200H		200	0.1	±0.3	500	0.02	20	424X165X85	21
超高性能 平移台	FMS165Z-250H		250	0.1	±0.3	500	0.02	40	524X165X85	21
超高性能 平移台	FMS165Z-300H		300	0.1	±0.5	500	0.02	20	524X165X85	21
直线电机 大行程平移台	FMS170Z-300		300	0.5	±2	500	0.05	50	535X170X75	25
直线电机 大行程平移台	FMS170Z-500		500	0.5	±2.5	500	0.05	50	735X170X75	25
直线电机 大行程平移台	FMS170Z-1000		1000	0.5	±3	500	0.05	50	1235X170X75	25
工业型全封闭 高精度平移台	FMS165Z-100HI		100	0.1	±0.3	500	0.02	20	355×165×70	29
工业型全封闭 高精度平移台	FMS165Z-200HI		200	0.1	±0.3	500	0.02	20	455×165×70	29
工业型全封闭 高精度平移台	FMS165Z-300HI		300	0.1	±0.3	500	0.02	20	555×165×70	29
工业型全封闭 高精度平移台	FMS225Z-200HI		200	0.1	±0.3	500	0.02	100	586X225X100	29
工业型全封闭 高精度平移台	FMS225Z-400HI		400	0.1	±0.3	500	0.02	100	786X225X100	29
工业型全封闭 高精度平移台	FMS225Z-600HI		600	0.1	±0.3	500	0.02	100	986X225X100	29

电动平移台
Electric Translation Stage

Feinixs电动平移台涵盖了范围广泛的精密线性定位平台，在精密定位业内享有盛名。产品系列融合了Feinixs多年的设计与应用实践。多年以来,Feinixs提供的运动控制系统为半导体、激光制造与测量、生命科学、航空航天、国防科技与应用提供了重要的解决方案。



产品名称 Name	产品型号 Model	图片 Picture	行程(mm) Travel Range	最小步进量(μm) Min. Incremental Motion	双向重复 定位精度(μm) Bi-Direction Repeatability	最大速度 (mm/s) Max. Speed	分辨率 (μm) Resolution	负载(Kg) Load Capacity	外形尺寸 (mm) Dimensions	页码 Page
工业型全封闭 高精度平移台	FMS280Z-600HI		600	0.1	±0.5	500	0.02	200	1031X280X120	29
工业型全封闭 高精度平移台	FMS280Z-800HI		800	0.1	±0.5	500	0.02	200	1231X280X120	29
工业型全封闭 高精度平移台	FMS280Z-1000HI		1000	0.1	±0.5	500	0.02	200	1431X280X120	29
方台面整体 平移台	FMSS90C-38		38	0.3	±0.6	100	0.1	4	90x90x33	37
方台面整体 平移台	FMSS125C-48		48	0.3	±1	100	0.1	10	125X125X39	37
整体台面 大行程平移台	FMS140C-100		100	0.3	±1	100	0.1	10	200X140X41	41
大承载 方台面整体 平移台	FMSS140C-50		50	0.2	±0.6	100	0.05	10	140X140X42	45
大承载 方台面整体 平移台	FMSS140C-50H		50	0.1	±0.3	100	0.01	10	140X140X42	45
大承载 方台面整体 平移台	FMSS180C-50		50	0.2	±0.6	100	0.05	30	180X180X65	45
大承载 方台面整体 平移台	FMSS180C-50H		50	0.1	±0.3	100	0.01	30	180X180X65	45
步进电机 高精度 整体台面 平移台	FMS115R-50		50	2	±3	10	0.625	20	214X115X55	49
步进电机 高精度 整体台面 平移台	FMS115R-100		100	2	±3	10	0.625	20	264X115X55	49
压电电机 方形迷你 平移台	FMSS60P-20		20	0.001	±1	5	0.0006	2	60X60X24	53
步进电机 高精度 通用平移台	FMS80-50		50	1	±2	10	0.625	10	264X80X43.5	65
步进电机 高精度 通用平移台	FMS80-100		100	1	±2.5	10	0.625	10	314X80X43.5	65
步进电机 高精度 通用平移台	FMS80-150		150	1	±3	10	0.625	10	364X80X43.5	65

产品名称 Name	产品型号 Model	图片 Picture	行程(mm) Travel Range	最小步进量(μm) Min. Incremental Motion	双向重复 定位精度(μm) Bi-Direction Repeatability	最大速度 (mm/s) Max. Speed	分辨率 (μm) Resolution	负载(Kg) Load Capacity	外形尺寸 (mm) Dimensions	页码 Page
真空步进电机 高精度 通用平移台	FMS80V-50		50	1	±2	10	0.625	10	264X80X43.5	69
真空步进电机 高精度 通用平移台	FMS80V-100		100	1	±2.5	10	0.625	10	314X80X43.5	69
真空步进电机 高精度 通用平移台	FMS80V-150		150	1	±3	10	0.625	10	364X80X43.5	69
步进电机 高精度 通用平移台	FMS120-100		100	3	±3	40	2.5	20	360X120X56	73
步进电机 高精度 通用平移台	FMS120-200		200	3	±3	40	2.5	20	460X120X56	73
步进电机 高精度 通用平移台	FMS120-300		300	3	±4	40	2.5	20	560X120X56	73
真空步进电机 高精度 通用平移台	FMS120V-100		100	3	±3	40	2.5	20	352X120X56	77
真空步进电机 高精度 通用平移台	FMS120V-200		200	3	±3	40	2.5	20	452X120X56	77
真空步进电机 高精度 通用平移台	FMS120V-300		300	3	±4	40	2.5	20	552X120X56	77
步进电机 高精度 整体台面 平移台	FMS80R-30		30	1	±2	10	0.625	10	159X110X40	81
步进电机 高精度 整体台面 平移台	FMS80R-50		50	1	±2	10	0.625	5	159X110X40	81
真空步进电机 高精度 整体台面 平移台	FMS80VR-30		30	1	±2	10	0.625	10	159X110X40	85
真空步进电机 高精度 整体台面 平移台	FMS80VR-50		50	1	±2	10	0.625	5	159X110X40	85
伺服电机 高精度 整体台面 平移台	FMS90R-25		25	0.1	±0.05	25	0.01	5	110X128X39.6	89
迷你电动 平移台	FMS76M-20/20H		20	0.6/0.3(H)	±1/±0.5(H)	100	0.2/0.05(H)	1	76X76X30	93
迷你电动 平移台	FMS97M-20/20H		20	0.6/0.3(H)	±1/±0.5(H)	100	0.2/0.05(H)	1	83X97X34	93
迷你电动 平移台	FMS115M-20/20H		20	0.6/0.3(H)	±1/±0.5(H)	100	0.2/0.05(H)	1	91X115X46	93